

Garant**Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139395 G1/8
GTIN	4045197705860
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 2189 (\approx DIN 5156). **Kenőhornyokkal; optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.**

Az **innovatív poligon forma** széles felhasználási spektrumot biztosít. A **multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam** érhető el **nagy szilárdságú anyagokban is**. Speciális **TiAlN bevonat**, kiválóan alkalmas **alumínium ötvözetekhez**.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Menetemelkedés: 0,907 mm

Menet / coll: 28

Menet \varnothing : 9,73 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár \varnothing D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Műszaki leírás

Menet \varnothing	9,73 mm
Vágóélek száma Z	6
Menetemelkedés	0,907 mm
Menet / coll	28
Forgácshornyok száma	6
Szár \varnothing D _s	7 mm

Szár négyszög □	5,5 mm
Teljes hossz L	90 mm
Magfurat Ø irányérték	9,25 mm
Menetmélység	29,19 mm
Menetméret	G1/8
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 2189
Tűrés osztály	ISO 228 X
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	42 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	42 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

