

**Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini, Ø 315 mm, Modello: 3****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313233 3      |
| GTIN            | 2050001929341 |
| Classe articolo | 33T           |

**Descrizione****Uso:**

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina.** Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.

**Per:**

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhms Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

**Nota:**

Campo di serraggio dell'esempio per n. art. 313115 – 313137. Profondità dello stadio di serraggio 25 mm.

**Descrizione tecnica**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Campo di serraggio              | 119 - 320 mm |
| Per tipo mandrino di Ø          | 315 mm       |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 315 mm     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Larghezza cava D    | 12 mm   |
| Distanza fori b     | 54 mm   |
| Lunghezza costola A | 26 mm   |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhms  |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
| Tipo di prodotto    | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale        |