

**PLANOLITH****Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 1200X800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	430300 1200X800
GTIN	2050001949776
Classe articolo	46H

**Descrizione****Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

**Precisione:**

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

**DIN 876/0 – Lappato di precisione al diamante** per il collaudo.

**Fornitura:**

**Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.** Inclusi supporti a sfera di acciaio.

**Nota:**

**Su richiesta:** inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

**Descrizione tecnica**

Planarità	0,009 mm
-----------	----------

Spessore	160 mm
Peso	460 kg
Numero supporti a sfera di acciaio	5
Norma	DIN 876
Accuratezza	0 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Disco reticolare

## Accessori

Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 150 mm	431710 150
Telaio portante armadietto per misura inserto lunghezza × larghezza 1200X800 mm	431050 1200X800
Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 200 mm	431710 200
Scanalatura a T di guida e serraggio incluso montaggio Per lunghezze dei piani 1200 mm	431700 1200
Coppia di supporti per alberi senza centri	431705
Struttura portante Per misura inserto Lunghezza × Larghezza 1200X800 mm	431000 1200X800