


**Garant****Inserto per fresatura XDLW 09T308 TN, per frese HPC FeedKing, KU 7710****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 212964 GGG    |
| GTIN            | 4045197720573 |
| Classe articolo | 21H           |

**Descrizione****Nota:**

Serrare la vite di serraggio n. art. 219933 con massimo 2,2 Nm!

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .

**Descrizione tecnica**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Modello                                   | GGG            |
| Codice ISO Inserto                        | XDLW 09T308 TN |
| Raggio programmato con $a_{p \max}$       | 1,99 mm        |
| Raggio di curvatura                       | 0,8 mm         |
| Tipo                                      | KU7710         |
| Materiale da taglio                       | Ceramica       |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 0,8 mm         |
| Avanzamento $f_z$ per dente               | 0,43 mm        |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4                     |
| Tipo di prodotto                 | Inserti per fresatura |

**Dati utente**

|              | Idoneità | $V_c$     | Codice ISO |
|--------------|----------|-----------|------------|
| GG(G)        | idoneo   | 600 m/min | K          |
| a umido max. | idoneo   |           |            |
| a secco      | idoneo   |           |            |