

**Disco abrasivo Combidisc® CONTOUR, Ø 60 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554034 80
GTIN	4007220898857
Classe articolo	55G

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Disco con sporgenza e bordo ondulato **per rettifica di precisione di bordi e superfici concave.**

**Uso:**

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Da usare con platorello di supporto morbido n. art. 554091 50.

**Nota:**

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

**Descrizione tecnica**

Grana	80
Ø Disco	60 mm
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo	A

Attributo del nome del prodotto	Ø 60 mm
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50
--	-----------