

Garant**Disco compatto in tessuto, Ø 115 mm, Confronto granulometrico: 100**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566991 100
GTIN	4045197721242
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra pressato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire **asportazione e finitura in una sola operazione.**

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min⁻¹).

Esecuzione dura con grana grossa, elevata stabilità dei bordi.

Velocità periferica max.: 60 m/s

Ø foro: 22,23 mm

Grado di finezza: grosso

Grado durezza: duro

Ø foro: 22,23 mm

Esecuzione: 8 A coarse

Descrizione tecnica

Grado di finezza	grosso
Velocità consigliata	6000 min ⁻¹
Grado durezza	duro
Confronto granulometrico	100

Esecuzione	8 A coarse
Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	bassa
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Disco compatto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		