


**Garant****Ghiera di serraggio ER High Speed, Per ER: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309610 11
GTIN	4062406110031
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Dado rivestito per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con esagono** apertura 17.

**Per:**

Tutti mandrini a pinza ER standard.

**Accessori speciali:**

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

**Nota:**

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

**Descrizione tecnica**

Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Filettatura	M14×0,75

Apertura chiave SW	17 mm
Ø Esterno D	19 mm
Lunghezza complessiva L	12 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Ghiera