

Garant GRIDLINE

Cassetto, 20×20G, Altezza frontalini cassette: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927800 100
GTIN	4062406111816
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

Per:

Tutti i corpi 24G.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	100 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile	75 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Peso	8,9 kg
Profondità utile in G	20
Larghezza utile in G	20
Campo d'impiego	Cassettiera per banco da lavoro
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	500 mm

Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto