

Garant

**Testina alesatrice Cermet HPC H7 in HMI, acciaio foro passante, non rivestito,
Ø Nominale D: 24mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239710 24 |
| GTIN | 4062406115265 |
| Classe articolo | 23A |

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile **completamente rettificati per accoppiamento IT7**. Geometria del tagliente adatta all'uso.

Concentricità del sistema $\leq 5 \mu\text{m}$ (riferita a testa e supporto) in versione montata.

Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.

Per l'alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L_1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).

Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Numero taglienti Z | 6 |
| Avanzamento f in acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,6 mm/gir, |
| Ø Nominale D | 24 mm |
| Lunghezza della testina l | 26 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimensione attacco | 20 mm |
| Lunghezza tagliente l_1 | 12 mm |
| Apertura | 16 mm |
| Serie | TopCut |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | Cermet |
| Norma | Norma interna |
| Tolleranza foro | H7 |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Semi-standard | sì |
| Attacco adatto | GARANT TopCut |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 140 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 140 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 140 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | P |
| GG | limitatamente adatto | 160 m/min | K |
| GGG | limitatamente adatto | 140 m/min | K |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |