


**Garant****Supporto con unità di serraggio, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360154 80
GTIN	4045197722843
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Con fori per perni di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di serraggio o vite M12 in cava a T. Maschera di fissaggio per **sistema di fissaggio modulare GARANT ZeroClamp** (interasse 200 mm). Possibilità di utilizzo manuale o di passaggio dell'aria tramite il banco macchina.

Inclusa unità di serraggio con Ø 90 mm o 120 mm per l'attacco delle morse autocentranti n. art. 360130.

**Uso:**

- **Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.**
- **Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente sul banco macchina.**

**Materiale:**

Acciaio

**Per :**

Morsa autocentrante n. art. 360130 in combinazione con la lamiera di adattamento n. art. 360132.

**Nota:**

Dim. 80/4 – Dim. 120/4 – Coppia di sostegno maggiore per la massima stabilità.

Lunghezza: 320 mm

Larghezza: 120 mm

Altezza: 125 mm

Interasse perno di serraggio: 200 mm

Ø unità di serraggio: 90 mm

Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio: 2

## Descrizione tecnica

Larghezza	120 mm
Per modello	80
Ø unità di serraggio	90 mm
Lunghezza	320 mm
Altezza	125 mm
Interasse perno di serraggio	200 mm
Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio	2
Tipo di prodotto	Accessori per morsa

## Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
---	--------------