

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G,
Lunghezza piano mm / Numero cassetti: 1000/1**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti con ruote, corpo con cassetti, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	20
Ø Ruota piroettante	125 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Numero dei cassette	1
Paraurti	no
Altezza corpo per cassette	200 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Materiale piano di lavoro	Bambù
Cassetti profondità utile in G	20
Serie	vario
Serie	vario
Profondità utile cassette	500 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Altezza	950 mm
Maniglia trasportabile	no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
ComfortClose	no
Profondità piano di lavoro	750 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Peso	63,3 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassette	125 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Abbassabile	no
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Portata massima carrello	250 kg
Profondità corpo per cassette	650 mm
Larghezza utile cassette	500 mm

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per lunghezza dei piani 700 mm	927140 700
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 125 mm	927805 125