

**Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546910 D0302
GTIN	4045197724236
Classe articolo	52D

**Descrizione****Esecuzione:**

**HOLEX** – Le frese rotative sono realizzate con metalli duri in alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Microfresse rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	3 mm
Descrizione della forma	sferica
Lunghezza complessiva	38 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Sigla della dentatura	Z7
Forma	D0302
Tipo di dentatura	a denti alterni
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza della testina	2,5 mm
Serie	Dentatura Z7

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
Uni	idoneo		