

Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 40/19mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 4040S19
Ampiezza funzionale L ₄	50 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Staffa, vite, molla	259035 1
Sottoplacchetta	259031 18
Lunghezza della testina L ₁	45 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 13
Misura inserto	19 mm
Dimensione codolo	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm

674242 2

Vite per sottoplacchetta 10 pezzi Modello 2

259026 2

Sottoplacchetta Modello 18

259031 18

Sottoplacchetta Modello 36

259031 36

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500