

**Garant****Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
66/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213110 66/5
GTIN	4045197725684
Classe articolo	210

**Descrizione****Descrizione:**

Fresa ad alto avanzamento potente e con taglio dolce.  
Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.  
Utilizzabile anche per semifiniture.  
Efficienza dei costi grazie all'inserto a 5 taglienti.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	66 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2,2 mm
Inserto adatto	POMX 10T5..
Ø $D_3$	46,6 mm

Ø Foro di attacco	27 mm
Set di viti per inserti	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	50 mm
Numero taglienti Z	5
Serie	Hi5
Angolo di regolazione κ	90 grado
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Set di viti per inserti 10 pz.	219889
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP