

## Garant

### Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan con più rompitrucioli TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203124 8
GTIN	4062406120238
Classe articolo	11Z

## Descrizione

### Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni **concepita in modo specifico per l'impiego TPC** universale. Nocciolo rinforzato. **Resistenza a flessione ottimizzata** mediante substrati a grana ultrafinissima.

### Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di **titanio e leghe di titanio**.

### Nota:

$h_{max}$ : i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

$a_{e,max}$ : =  $0,04 \times D$  per la lavorazione TPC.

## Descrizione tecnica

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Angolo dell'elica	40 grado
Numero denti Z	6
Lunghezza complessiva L	80 mm
Spessore centrale del truciolo $h_{max}$ per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,036 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Lunghezza taglienti $L_c$	32 mm

Tolleranza $\varnothing$ nominale	e8
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	8 mm
Codolo	DIN 1835 B con h5
Arrotondamento degli angoli $r_v$	0,2 mm
Serie	Master Titan
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,04 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	S
a umido max.	idoneo		