

**Levigatrice a nastro GHB15-50, Modello: 79030200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077780 79030200
GTIN	4014586884547
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Motore da 1500 Watt, maniglie regolabili, motore laterale ruotabile, sostituzione del nastro senza strumenti, rientranza rotonda per la lavorazione di tubi e profilati. Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato, grazie alla possibilità di regolare il numero di giri.

Fornitura:

Levigatrice a nastro, 1 nastro di tela abrasiva con grana 36.

Nota:

Nastro adatti al n. art. 558444. Altri nastri disponibili su richiesta.

Denominazione originale prodotto: GHB 15-50 INOX

Potenza assorbita: 1500 W

Campo del numero di giri: 2500 - 7900 min⁻¹

Larghezza del nastro: 50 mm

Lunghezza del nastro: 1000 mm

Peso: 5,6 kg

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
-------------------------------	------------------------

Denominazione originale prodotto	GHB 15-50 INOX
Lunghezza del nastro	1000 mm
Peso	5,6 kg
Larghezza del nastro	50 mm
Potenza assorbita	1500 W
Campo del numero di giri	2500 - 7900 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A Grana 120	558444 120
Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A Grana 40	558444 40
Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A Grana 60	558444 60
Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A Grana 80	558444 80
Base per levigatrice GHBD Modello 99001012	077782 99001012