

**Garant**
**Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	205250 12
GTIN	4062406122249
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Per sgrossatura.

Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

**Vantaggi:**

**Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.**

Fino a  $2 \times D$  dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di ramping fino a  $45^\circ$ .

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla **speciale geometria a immersione**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza taglienti $L_c$	26 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Ø Tagliente $D_c$	12 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Lunghezza complessiva L	83 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in Al a truciolo corto	0,18 mm
Angolo dell'elica	35 grado
Numero denti Z	3

Tolleranza $\varnothing$ nominale	e8
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,15 mm
$\varnothing$ Posizione libera $D_1$	11 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	36 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Arrotondamento degli angoli $r_v$	0,32 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Profilo fresa	WR
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,4 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	adatto	450 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	380 m/min	N
PA 66	limitatamente adatto	120 m/min	N

PEEK	limitatamente adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

**Servizi**

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB