

Garant

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	205250 14
GTIN	4062406122256
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.

Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.

Fino a $2 \times D$ dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di ramping fino a 45° .

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla **speciale geometria a immersione**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	14 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	36 mm
Ø Codolo D_s	14 mm
Angolo dell'elica	35 grado
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,2 mm
Ø Posizione libera D_1	13 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Tolleranza \varnothing nominale	e8
Lunghezza complessiva L	83 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,18 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Numero denti Z	4
Lunghezza taglienti L_c	26 mm
Arrotondamento degli angoli r_v	0,32 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Profilo fresa	WR
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,4 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	450 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	380 m/min	N
PA 66	limitatamente adatto	120 m/min	N

PEEK	limitatamente adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB