

SWISS TOOLS

Portainseriti con bloccaggio a vite neutro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto- dimensione A: 6316-100HPmm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 320380 6316-100HP |
| GTIN | 2050002004863 |
| Classe articolo | 36D |

Descrizione

Nota:

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Inserto adatto | VB.. 1604.. |
| Ricambi | S07 |
| Ø Gambo | 63 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| Adattatore | PSC |
| Tipo di impiego | neutro |
| Norma attacco | ISO 26623-1 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

