

**Garant**
**Mandrino portafrese Forma AD, SK 50 ultra corto, Ø di serraggio D1: 16 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300412 16
GTIN	4045197708328
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Vite di serraggio nella scanalatura per la pinza.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Norma:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, vite di ricambio n. art. 309901.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 35 mm

Ø esterno D: 69,9 mm

**Descrizione tecnica**

Ø attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Ø esterno D	69,9 mm
Adattatore	SK 50 ultra corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Tipo di prodotto	Mandrino