

Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250336 HB7020 |
| GTIN | 4045197711236 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CNMG 160612 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Impiego principale | P |
| Avanzamento f | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 1,5 - 8 mm |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Rompitrucoli | SG |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 100 - 300 m/min |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | HB7020 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CNMG 160612 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |