

Garant**CNMM 120412, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120412 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Rompitrucoli	SR
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura