

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Classe articolo	21T

**Descrizione****Nota:**

Usare con l'inserto KNUX 1604.. L.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	20,5 mm
Set di molle	259044 3
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 17
Codice ISO portautensile	A25T CKUNR/L16
Vite per staffa	259021 3
Vite per sottopiacchetta	259049 4
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	36 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Staffa di fissaggio Modello 17	259038 17
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Spina Modello 4	259049 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600