

**Garant****WNMG 080408, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Classe articolo	21G

## Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 300 m/min
Rompitrucioli	SG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura