

**Garant**
**Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 10
GTIN	4045197712783
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita:  $\pm 0,015$  mm.

**Uso:**

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

**Acciaio** – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

**Nota:**

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio  $D_w$ . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	10 mm
Vite inserto	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_1$ h6	5,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	23 mm
Ø $D_2$	9,5 mm
Sede filettata M	M5
Lunghezza 1	23 mm
Numero taglienti Z	2

Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Vite di serraggio	219871
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP