

Garant**Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 16
GTIN	4045197712905
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	28 mm
Sede filettata M	M8
Ø D_2	13,5 mm
Vite inserto	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	28 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Ø Tagliente D_c	16 mm

Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Vite di serraggio	219873