

**Garant****Fresa a copiare corta, codolo cilindrico, Ø D: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212601 25
GTIN	4045197712660
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita:  $\pm 0,015$  mm.

**Uso:**

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

**Acciaio** – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

**Nota:**

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio  $D_w$ .

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	121 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Sporgenza totale $L_1$	45 mm
Vite inserto	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Ø Tagliante $D_c$	25 mm
Ø $d_1$	22 mm
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

---

## Accessori

Vite di serraggio	219875
-------------------	--------