

**HOLEX****Portafrese con trascinatori frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 corto, Mandrino di Ø d1: 50mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 306677 50     |
| GTIN            | 4045197712356 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

**Uso:**

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

|  |       |
|--|-------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 70 mm |
| Mandrino di Ø d <sub>1</sub>                 | 50 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub> | 30 mm |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840        | 50    |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 50                                   |
| Ø Esterno D   | 120 mm                               |
| Adattatore  | HSK-A 100 corto                      |
| Norma attacco   | DIN 69882-3                          |
| Norma attacco   | ISO 12164-1                          |
| Norma attacco   | DIN 69893                            |
| Forma   | A                                    |
| Foro per il lubrorefrigerante                                   | non richiudibile                     |
| Qualità equilibratura G con numero di giri                      | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>    |
| Precisione della concentricità radiale                          | ≤ 6 µm                               |
| Strategia di truciolatura                                       | HPC                                  |
| Tipo di prodotto  | Portafrese con trascinatori frontali |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 50                      | 309880 50 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm                   | 309860 50 |
| Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 50 | 309890 50 |