

**Garant**
**CNMG 120412, Tipo: HB7020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120412 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitruccioli	SM
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura