

Garant**SCMT 09T304, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SS
Profondità di taglio a _p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v _c applicazione principale	150 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura