



Piattaforma magnetica permanente elettrica UniPower, Modello: 406UP



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	382000 406UP
GTIN	2050001777591
Classe articolo	38D

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell'affidabilità.**
- **Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.**
- **Boccole filettate su ciascun polo, in materiale di elevata resistenza.**
- **Robuste grazie alla struttura monoblocco e all'uso di piani polari integrati.**

Vantaggi:

- **Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all'utensile o alla macchina.**
- **Lavorazione su cinque lati senza ingombro bordi.**
- **Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.**
- **Notevole riduzione dei tempi di allestimento.**
- **Insensibili alle interruzioni di corrente.**
- **Fresatura pianparallela rapida e precisa.**
- **Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.**
- **Altezza di ingombro ridotta.**
- **Elevate forze di tenuta.**
- **Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.**

Uso:

Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

Fornitura:

Incluso comando ST200FA con spina a 5 poli, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

Accessori speciali:

Prolunghe di poli n. art. 382010.

Nota:

Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.

Il cavo elettrico è fornito senza connettore. **Collegamento di rete 400 V/50 Hz.**

Descrizione tecnica

Forza di tenuta massima	145 kN
Larghezza	400 mm
Numero di poli	24
Lunghezza	600 mm
Altezza	51 mm
Peso	90 kg
Rastremazione dei poli	62 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica

Accessori

Prolunghe di poli per piattaforme magnetiche permanenti elettriche UniPower Modello PMQ	382010 PMQ
Prolunghe di poli per piattaforme magnetiche permanenti elettriche UniPower Modello PFR	382010 PFR