


Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7020 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7020

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura