

**Garant**
**CCMT 120408, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Classe articolo	21G

### Descrizione

CCMT 120408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SS
Avanzamento $f$	0,05 - 2,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura