

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucoli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura