



**CC. T 060202, Tipo: PR1225**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260091 PR1225
GTIN	4960664713349
Classe articolo	25E

## Descrizione

CC. T 060202 PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucioli: MFP-SK

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 110 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,03 - 0,15 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 110 m/min
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Rompitrucioli	MFP-SK
Uso secondario	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1 mm

Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Tipo	PR1225
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCGT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura