

## Garant

**Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6 (Ø DC X = h7):  
15,25mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122661 15,25  |
| GTIN            | 4045197583666 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Robusto nocciolo ed affilatura speciale** – tagliente trasversale di **elevata precisione di centratura**. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai **4 biselli**. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai **4 canalini interni per il lubrorefrigerante** a partire da Ø di 3,8 mm. Fino a Ø di 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I **taglienti principali dritti**, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono **trucioli corti**, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

#### Attenzione:

Dimensioni **terminanti in X** = tolleranza Ø tagliente **h7**.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Descrizione tecnica

|   |             |
|---|-------------|
| Ø Nominale $D_c$                                | 15,25 mm    |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$        | 83 mm       |
| Avanzamento $f$ in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/gir, |
| Numero taglienti $Z$                            | 2           |
| Tolleranza codolo                               | h6          |
| Tolleranza Ø nominale                           | m6          |
| Ø Codolo $D_s$                                  | 16 mm       |
| Lunghezza complessiva $L$                       | 133 mm      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Norma   | DIN 6537           |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 60,2 mm            |
| Rivestimento  | TiAlN              |
| Materiale da taglio                                       | HMI                |
| Esecuzione  | 6×D                |
| Angolo di affilatura                                      | 140 grado          |
| Codolo  | DIN 6535 HB con h6 |
| Passaggio interno per LR                                  | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                                 | HPC                |
| Semi-standard   | sì                 |
| Colore collarino  | blu                |
| Tipo di prodotto  | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 170 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 140 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 130 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 110 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 70 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo   | 90 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo   | 80 m/min       | M          |
| GG(G)                            | idoneo   | 95 m/min       | K          |
| Uni                              | idoneo   |                |            |
| a umido max.                     | idoneo   |                |            |
| a umido min.                     | idoneo   |                |            |
| Aria                             | idoneo   |                |            |

