

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 083608 PDER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		