

Garant**Portautensili per troncatore eco con adduzione LR, Ø Codolo d1: 50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319132 50
GTIN	4045197717207
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente – indipendentemente dalla profondità cave.**
- **La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.**
- **Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.**
- **Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.**

Uso:

Per l'impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

L ₁	62 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Per altezza lama	32 mm

Ø Codolo d ₁	50 mm
L ₂	100 mm
Altezza H ₁	75,5 mm
Altezza H ₂	47 mm
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura con attacco VDI