

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura