

**Garant****Inserto per tornitura lavorazione media, CU7025, Larghezza gola w: 2mm**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273732 2
GTIN	4062406133832
Classe articolo	21J

### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Tipo	CU7025
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
continuo	idoneo		
a secco	idoneo		