



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232257 36
GTIN	4045197717887
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lunghezza utile L_1 : 70,5 mm

Dimensione cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Lunghezza utile L_1	70,5 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20

232990 TX20

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm

659906 1600

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm

659957 1600