


Garant**WN.G 060408, Tipo: HB725**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB725
GTIN	4045197713476
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	UNI
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Rompitrucioli	UM
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura