

Garant
DC. T 070204, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB725
GTIN	4045197713544
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura