


**Garant****WN. G 080404, Tipo: HB725**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB725
GTIN	4045197713483
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN. G 080404 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	UM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento $f$	0,2 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura