

Garant**VB. T 160408, Tipo: HB725****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261234 HB725
GTIN	4045197713735
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160408 HB725 Tipo: HB725

Rompitruccioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	UNI
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Rompitruccioli	UM

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura