

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB725**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB725
GTIN	4045197713759
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB725 Tipo: HB725
Rompitruccioli: UM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	UNI
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	UM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura