

Garant
VN. G 160404, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB725
GTIN	4045197713445
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160404 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucoli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Rompitrucoli	UM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura