


**Garant****TN. G 160404, Tipo: HB725**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB725
GTIN	4045197713414
Classe articolo	21G

## Descrizione

TN. G 160404 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,2 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Rompitrucioli	UM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB725
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TN. G 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura