

HOLEX**Fresa per sgrossatura in HMI HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1491 25
GTIN	4045197735980
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Con profilo rompitruciolo per sgrossatura.

Elevate capacità di asportazione del truciolo.

Utilizzabile come fresa universale per sgrossatura.

Senza elica dinamica.

Dim. **16M frese MID: dimensioni costruttive a norma interna.**

Come n. art. 205492.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Numero denti Z	5
Tolleranza Ø nominale	d11
Lunghezza taglienti L _c	45 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø Tagliente D _c	25 mm

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,14 mm
Lunghezza complessiva L	121 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Contenuto	5
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Profilo fresa	HR
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	270 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	190 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	115 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	55 m/min	M
GG(G)	idoneo	85 m/min	K

Uni	limitatamente adatto
a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
a secco	limitatamente adatto
Aria	idoneo

Accessori

Fresa per sgrossatura in HMIHPC Ø d11 DC 25 mm	205492 25
--	-----------