

**Panca con portascarpe faggio, Modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949820 1500
GTIN	4062406082697
Classe articolo	92S

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm).

Portascarpe con 5 barre trasversali in tubo quadro.

Panche con doghe in legno duro piattate e arrotondate su tutti i lati, con vernice trasparente. Con differenze cromatiche derivanti dalla natura stessa del legno.

**Verniciatura:**

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.

**Descrizione tecnica**

Altezza	450 mm
Peso	15 kg
Possibilità di verniciatura speciale	no
Possibilità di regolazione livello fino a	10 mm
Numero di piedini	4
Materiale panche	Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente
Materiale base	Struttura in tubo quadro
Profondità	353 mm

Panche in profilato	60×30 mm
Larghezza	1500 mm
Tipo di prodotto	Panca